

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

VLASTNOSTI

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Stupeň krytí	Barva	Kód barvy
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Product Type
21630-354	Cabinet Door

Katalogové číslo	Product Type
21630-355	Cabinet Door
21630-356	Cabinet Door
21630-357	Cabinet Door
21630-358	Cabinet Door
21630-359	Cabinet Door

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE