

Varistar CP EMC Cabinet, IP 20

Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

VLASTNOSTI

Shielding 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3)

Shielding 30 dB at 18 GHz, (tested to EN 61000-5-7) with EN45545 gaskets

Type of protection IP 20

Static load-carrying capacity 1600 kg

Doors with 4-point locking and screw-fixed side panels

Side and rear panels can be installed by one person

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Frame Material	Frame Color	Frame Color Code	Cladding Material	Cladding Color	Cladding Color Code
10630-045	Ocel	Black Grey	RAL 7021	Ocel	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Static Load	Stupeň krytí
10630-045	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	1600 kgf	IP20

Table 3/3

Katalogové číslo	Complies With
------------------	---------------

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte