

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP20

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

VLASTNOSTI

Steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-104	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-105	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-106	52 U	2450 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-107	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-108	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-109	52 U	2450 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-432	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-433	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-434	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-435	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-436	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-437	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-438	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-439	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Katalogové číslo	Locking Type	Product Type	Stupeň krytí	Typ	Works With
21630-104	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-105	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-106	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-107	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-108	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-109	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-432	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-433	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-434	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-435	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP

Katalogové číslo	Locking Type	Product Type	Stupeň krytí	Typ	Works With
21630-436	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-437	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-438	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-439	3-Point Locking	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE