

NGC-40 Series, Power Termination Module



nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Power Termination Module accepts a primary and redundant power supply input, also accepts CAN bus inputs and provides for termination of the CAN bus. Each NGC-40-PTM can provide power for a maximum of 10 NGC-40 modules.

VLASTNOSTI

Din-rail mounted and part of the NGC-40 system

Provides primary power and CAN bus inputs/termination to the NGC-40 system

Easy to install and reliable

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Název položky	Voltage Rating	Voltage Rating Type	Current Rating @ 24 VDC	Provozní teplota	Výška
10730-005	NGC-40-PTM	24 V	DC	1.5 A	-40 to 65 °C	87 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Název položky	Šířka	Hloubka
10730-005	NGC-40-PTM	45 mm	106.4 mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Naše portfolio silných značek:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT