

AC Fan

Axial fan, 119 mm, with AC input. Replacement part for 1 U fan trays.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

119 mm DC fan with plug for connection cable

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Works With	Šířka	Length	Výška	Napětí střídavé	Frequency
20713-147	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20700-001	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-142	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-146	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz

Katalogové číslo	Works With	Šířka	Length	Výška	Napětí střídavé	Frequency
20713-244	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalogové číslo	Airflow @ 50 Hz	Airflow @ 60 Hz	Noise Level @ 50 Hz	Noise Level @ 60 Hz	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W

Table 3/3

Katalogové číslo	Max Static Pressure	Okolní teplota	Množství v balení	Rychlé odeslání
20713-147	41Pa	70°C	1	Ne
20700-001	41Pa	70°C	1	Ne
20713-142	23Pa	70°C	1	Ne
20713-146	23Pa	70°C	1	Ne
20713-243	73Pa	70°C	1	Ne
20713-244	73Pa	70°C	1	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order connection cable and protective grille separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE