


# AMC Module With Pull Handle, AMC.0 R2.0



AdvancedMC Front Panel including handle mechanism and EMC gasket for AMC.0 Rev. 2.0 Modules.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

In accordance with AMC.0 R2.0 specification

For installation in MicroTCA chassis or AdvancedMC carriers (e.g. conventional, cutaway and hybrid carriers)

## SPECIFIKACE

**Produktová řada:** AdvancedMC  
**Typ:** Filler Module  
**Product Type:** System Module

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška  | Design Feature | Materiál        | Povrchová úprava | Množství v balení | Rychlé odeslání |
|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 20849-268        | 73.8mm | Mid-Size       | Hliník          | Passivated       | 1                 | Ne              |
| 20849-127        | 73.8mm | Compact        | Stainless Steel |                  | 1                 | Ne              |
| 20849-270        | 73.8mm | Full-Size      | Hliník          | Passivated       | 1                 | Ne              |

| Katalogové číslo | Výška   | Design Feature | Materiál        | Povrchová úprava | Množství v balení | Rychléodeslání |
|------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 20849-128        | 73.8mm  | Mid-Size       | Stainless Steel |                  | 1                 | Ne             |
| 20849-129        | 73.8mm  | Full-Size      | Stainless Steel |                  | 1                 | Ne             |
| 20849-269        | 148.8mm | Mid-Size       | Hliník          | Passivated       | 1                 | Ne             |
| 20849-271        | 148.8mm | Full-Size      | Hliník          | Passivated       | 1                 | Ne             |
| 20849-131        | 148.8mm | Mid-Size       | Stainless Steel |                  | 1                 | Ne             |
| 20849-132        | 148.8mm | Full-Size      | Stainless Steel |                  | 1                 | Ne             |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**