

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva
EB0311	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black
EB0311-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black
EB0317-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(10) C13, (1) C19	11	Black
EB0322	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(20) C13, (2) C19	22	Black
EB0322-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	22	Black
EB0303	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0321	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(20) C13	20	Black
EB0328	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Black

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	SocketQuantity	Barva
EB0332	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Black
EB0337	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EB0318-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13, (1) C19	13	Black
EB0305	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0313	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black

Table 2/6

Katalogové číslo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EB0311	No Circuit Breaker	No	0	3.7 kVA	Front Feed	200 – 240V
EB0311-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	0		Front Feed	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	0		Front Feed	100 – 240V
EB0322	No Circuit Breaker	No	0	3.7 kVA	Top Feed	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	0		Front Feed	100 – 240V
EB0303	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	Front Feed	200 – 240V
EB0321	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EB0328	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EB0332	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	3		Top Feed	200 – 240V
EB0337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	5 kVA North America, 7.4 kVA International	Top Feed	200 – 240V
EB0318-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2		Front Feed	100 – 240V

Katalogové číslo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EB0305	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6		Front Feed	200 – 240V
EB0313	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	Front Feed	200 – 240V

Table 3/6

Katalogové číslo	Phase	Interrupt Rating	Max Power Input	Nominální napětí	On/Off Switch Included	Output Voltage
EB0311	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	No	230VAC
EB0311-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	No	230VAC
EB0322-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0321	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0328	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0332	1 PH	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0337	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0318-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1 PH	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC

Table 4/6

Katalogové číslo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Materiál
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Yes	None	Ocel
EB0311-A	16 A	C20	1U	Yes	None	
EB0317-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Yes	None	
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Yes	None	Ocel
EB0322-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Yes	None	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	None	Ocel
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	None	Ocel
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	None	Ocel
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	No	None	
EB0337	30 A (24 A) North America, 32 A International	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	None	Ocel
EB0318-A	16 A	C20	2U	Yes	None	
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	No	None	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	No	None	Ocel

Table 5/6

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost	Množství v balení
EB0311	Strukturovaný Práškový	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost	Množství v balení
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Strukturovaný Práškový	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Strukturovaný Práškový	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Strukturovaný Práškový	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1
EB0305						1
EB0313	Strukturovaný Práškový	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Katalogové číslo	Input Cable Length	Rychlé odeslání
EB0311	3m	Ne
EB0311-A	0m	Ne
EB0317-A	0m	Ne
EB0322	3m	Ne
EB0322-A	0m	Ne

Katalogové číslo	Input Cable Length	Rychlé odeslání
EB0303	3m	Ne
EB0321	3m	Ne
EB0328	3m	Ne
EB0332	3m	Ne
EB0337	3m	Ne
EB0318-A	0m	Ne
EB0305	3m	Ne
EB0313	3m	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE