

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva
EB0401	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0402	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Black
EB0403	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EB0450	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Black
EB0807	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0808	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Black
EB0809	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Black
EB0811	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Black

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	SocketQuantity	Barva
EB0812	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Black
EB0850	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Black

Table 2/6

Katalogové číslo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EB0401	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	0		3m	Top Feed
EB0402	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	0		3m	Top Feed
EB0403	No Circuit Breaker	No	0	11.0 kVA	3m	Top Feed
EB0450	No Circuit Breaker	No	0	11.5 kVA North America, 11.0 kVA International	1.8m	Top Feed
EB0807	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6		3m	Top Feed
EB0808	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6		3m	Top Feed
EB0809	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6		3m	Top Feed
EB0811	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6	22.0 kVA	3m	Top Feed
EB0812	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6		3m	Top Feed
EB0850	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	6	17.3 kVA North America, 22.1 kVA International	1.8m	Top Feed

Table 3/6

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	Interrupt Rating	Nominální napětí	Max Power Input	On/Off Switch Included
EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	InterruptRating	Nominální napětí	Max Power Input	On/Off Switch Included
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	No
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	No
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	No
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	No

Table 4/6

Katalogové číslo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	No
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	No
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	No
EB0450	20 A (16 A) North America, 16 A International	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	None	No
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	No
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	No

Katalogové číslo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	No
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	No
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	No
EB0850	30 A (24 A) North America, 32 A International	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	None	No

Table 5/6

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
EB0401						
EB0402						
EB0403	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0811	Ocel	Strukturovaný Práškový	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Ocel	Strukturovaný Práškový	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Katalogové číslo	Množství v balení	Rychlé odeslání
------------------	-------------------	-----------------

EB0401	1	Ne
EB0402	1	Ne
EB0403	1	Ne
EB0450	1	Ne
EB0807	1	Ne
EB0808	1	Ne
EB0809	1	Ne
EB0811	1	Ne
EB0812	1	Ne
EB0850	1	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE