

CompacPRO Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frame and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Desktop case for individual assembly

Aluminum construction ensures robust solution

International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101

Side panel with integrated handle function

Front and rear identical, depth-symmetrical construction

Ventilation slots in base plate

IP 20 in accordance with IEC 60529

SPECIFIKACE

Product Type:	Case
Typ:	Case for Individual Electronic Components
Produktová řada:	CompacPRO

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Rack Width	Šířka	Hloubka	Množství v balení
------------------	-------------	-------	------------	-------	---------	-------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Katalogové číslo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	EMC Shielding
14575-023	84.4mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No

Katalogové číslo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	EMC Shielding
14575-025	84.4mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-027	84.4mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-063	84.4mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-065	84.4mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-067	84.4mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-103	129.3mm	148mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-105	129.3mm	148mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-123	129.3mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-125	129.3mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-127	129.3mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-143	129.3mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-145	129.3mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-147	129.3mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-163	129.3mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-165	129.3mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-167	129.3mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-169	129.3mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-171	129.3mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No

Katalogové číslo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	EMC Shielding
14575-223	173.8mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-225	173.8mm	219mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-243	173.8mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-245	173.8mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-247	173.8mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-265	173.8mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-267	173.8mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-269	173.8mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-271	173.8mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-445	262.9mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-447	262.9mm	326mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-463	262.9mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-465	262.9mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-467	262.9mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-469	262.9mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No
14575-471	262.9mm	432mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-103	No

Table 3/3

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Stupeň krytí	Static Load	Rychlé odeslání
14575-023	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Stupeň krytí	Static Load	Rychlé odeslání
14575-025	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-027	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-063	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-065	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-067	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-103	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-105	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-123	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-125	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-127	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-143	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-145	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-147	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-163	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-165	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-167	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-169	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-171	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Stupeň krytí	Static Load	Rychlé odeslání
14575-223	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-225	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-243	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-245	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-247	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-265	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-267	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-269	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-271	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-445	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-447	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-463	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-465	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-467	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-469	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne
14575-471	Strukturovaný Práškový	Hliník	IP20	30kg	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

GND / earthing connections in accordance with

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE