

CompacPRO Rear Panel With Vented Slots



The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Al material 3.0 mm

SPECIFIKACE

Materiál:	Hliník
Povrchová úprava:	Anodized
Works With:	Cases
Produktová řada:	CompacPRO
Typ:	Rear Panel
Product Type:	Side Panel

Table 1/1

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Rychlé odeslání
30823-015	2U	42HP	1	Ne
30823-021	3U	28HP	1	Ne

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Rychlé odeslání
30823-024	3U	42HP	1	Ne
30823-033	4U	42HP	1	Ne
30823-512	2U	84HP	1	Ne
30823-027	3U	63HP	1	Ne
30823-036	4U	63HP	1	Ne
30823-515	3U	84HP	1	Ne
30823-045	6U	63HP	1	Ne
30823-518	4U	84HP	1	Ne
30823-521	6U	84HP	1	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE