


Comptec 19" Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19" fan trays or 19" front panels. This case is also typically used for desktop applications.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Desktop case (pre-fitted)

Unshielded

Ventilation slits in base plate

Front and rear frames in die-cast Al

Top cover, base plate and rear panel in steel

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECIFIKACE

Product Type:	Case
Typ:	Case for 19" Subrack and 19" Chassis
Produktová řada:	Comptec

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Rack Width	Hloubka	Materiál	Množství v balení
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Hliník, Ocel	1

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Rack Width	Hloubka	Materiál	Množství v balení
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Hliník, Ocel	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Hliník, Ocel	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Hliník, Ocel	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Hliník, Ocel	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Hliník, Ocel	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Hliník, Ocel	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Hliník, Ocel	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Hliník, Ocel	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Hliník, Ocel	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Hliník, Ocel	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Hliník, Ocel	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Hliník, Ocel	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Hliník, Ocel	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Hliník, Ocel	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Hliník, Ocel	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Hliník	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Hliník	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Hliník	1

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Rack Width	Hloubka	Materiál	Množství v balení
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Hliník	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Hliník	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Hliník	1

Table 2/3						
Katalogové číslo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	EMC Shielding
10225-601	134.2mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-602	178.7mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-604	267.6mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-612	134.2mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-613	178.7mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-615	267.6mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-616	312mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-618	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-623	134.2mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-624	178.7mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-626	267.6mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-627	312mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-629	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No

Katalogové číslo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	EMC Shielding
10225-637	267.6mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-638	312mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-640	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-667	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-670	534mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-682	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-685	534mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-693	400.9mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No
10225-696	534mm	451mm	Single Piece	No	IEC 60297-3-100	No

Table 3/3

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Stupeň krytí	Static Load	Šířka	Rychlé odeslání
10225-601	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-602	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-604	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-612	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-613	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-615	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-616	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-618	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Stupeň krytí	Static Load	Šířka	Rychlé odeslání
10225-623	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-624	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-626	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-627	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-629	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-637	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-638	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-640	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-667	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-670	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-682	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-685	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-693	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne
10225-696	Strukturovaný Práškový	IP20	40kg	520mm	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE