


19" Fan Unit, 1 U, 3 Fans, 230 VAC

KATALOGOVÉ ČÍSLO

10713-100



Fan Unit for installation into a 1U space within the Cabinet.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Mechanical strain relief for mains cables

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

VLASTNOSTI PRODUKTU

Product Type: Fan Unit

Vstupní napětí AC: 230V

Množství v balení: 1

Povrchová úprava: Aluminum-Zinc Plated; Anodized

Materiál: Ocel; Hliník

Net Weight: 3.29kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE