

# Inpac 19" Chassis



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Grounding/earthing kit optional

RAL 7030 powder coat finish

For assembly with 19" components or individually with mounting plates

Three rows of ventilation slots in base for air inlet

Aluminum construction with die-cast front and rear frames

IP 20, in accordance with IEC 60529

External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101

Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Modifications such as cutouts or paint available

## SPECIFIKACE

**Rack Width:** 84HP

**Product Type:** Case

**Produktová řada:** Inpac

Table 1/2

| Katalogové číslo | Rack Height | Hloubka | Množství v balení | Mounting | Complies With   | EMC Shielding |
|------------------|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| 10828-151        | 3U          | 254.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-152        | 3U          | 314.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-153        | 3U          | 374.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-154        | 3U          | 434.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-156        | 4U          | 254.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-157        | 4U          | 314.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-158        | 4U          | 374.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-159        | 4U          | 434.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-168        | 6U          | 374.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-169        | 6U          | 434.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-171        | 2U          | 254.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-172        | 2U          | 314.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |
| 10828-173        | 2U          | 374.5mm | 1                 | Rack     | IEC 60297-3-101 | No            |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Povrchová úprava          | Materiál     | Static Load | Rychlé odeslání |
|------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 10828-151        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-152        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-153        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |

| Katalogové číslo | Povrchová úprava          | Materiál     | Static Load | Rychlé odeslání |
|------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 10828-154        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-156        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-157        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-158        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-159        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-168        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-169        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-171        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-172        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |
| 10828-173        | Strukturovaný<br>Práškový | Hliník, Ocel | 15kg        | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Max. installation space when fitting 19" components is 75 HP.

Scope of delivery includes screws to fix rear and front panels.

Cover and base plate available in other colors.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**