

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva
EN2316-A	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (4) C19	16	Black
EN2317	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (4) C19	16	Black
EN2326	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN2325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN2329	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Black
EN2337	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Black

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	SocketQuantity	Barva
EN2350	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Black
EN2380	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C21	32	Black

Table 2/6

Katalogové číslo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EN2316-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	0			Front Feed
EN2317	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	0			Top Feed
EN2326	No Circuit Breaker	Yes	0	3.7 kVA	3m	Top Feed
EN2325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2329	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	2			Top Feed
EN2350	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2380	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Yes	2	7.4 kVA	3m	Top Feed

Table 3/6

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	Max Power Input	Nominální napětí	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN2326	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA	230V	Yes	230VAC

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	Max Power Input	Nominální napětí	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN2325	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Yes	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Yes	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Yes	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Yes	230VAC

Table 4/6

Katalogové číslo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Materiál
EN2316-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Yes	Input	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	No	Input	
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Yes	Input	Ocel
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Input	Ocel
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Input	Ocel
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Input	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Input	Ocel
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Input	Ocel

Table 5/6

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost	Množství v balení
EN2316-A						1

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost	Množství v balení
EN2317						1
EN2326	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Strukturovaný Práškový	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Strukturovaný Práškový	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1
EN2350	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalogové číslo	Interrupt Rating	Rychlé odeslání
EN2316-A	5kAIC	Ne
EN2317	5kAIC	Ne
EN2326	5kAIC	Ne
EN2325	5kAIC	Ne
EN2329	5kAIC	Ne
EN2337	5kAIC	Ne
EN2350	5kAIC	Ne
EN2380	5kAIC	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE