

# Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

Without door and rear panel

## SPECIFIKACE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Frame Material:</b> | Hliník          |
| <b>Materiál:</b>       | Hliník; Ocel    |
| <b>Product Type:</b>   | Cabinet         |
| <b>Complies With:</b>  | IEC 60297-3-100 |

Table 1/3

| Katalogové číslo | Rack Height | Frame Color | Výška  | Frame Color Code | Cladding Material | Šířka |
|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|
| 15230-001        | 9U          | Black Grey  | 456mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-002        | 12U         | Black Grey  | 589mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-003        | 12U         | Black Grey  | 589mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-004        | 16U         | Black Grey  | 767mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-005        | 16U         | Black Grey  | 767mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-006        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-007        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-008        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-009        | 25U         | Black Grey  | 1167mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-010        | 25U         | Black Grey  | 1167mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-011        | 34U         | Black Grey  | 1567mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-012        | 34U         | Black Grey  | 1567mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-013        | 38U         | Black Grey  | 1745mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-014        | 38U         | Black Grey  | 1745mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-015        | 43U         | Black Grey  | 1967mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-016        | 43U         | Black Grey  | 1967mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-017        | 47U         | Black Grey  | 2145mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 15230-018        | 47U         | Black Grey  | 2145mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |

| Katalogové číslo | Rack Height | Frame Color | Výška  | Frame Color Code | Cladding Material | Šířka |
|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|
| 16230-001        | 9U          | Black Grey  | 456mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-002        | 12U         | Black Grey  | 589mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-003        | 12U         | Black Grey  | 589mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-004        | 16U         | Black Grey  | 767mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-005        | 16U         | Black Grey  | 767mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-006        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-007        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-008        | 20U         | Black Grey  | 945mm  | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-009        | 25U         | Black Grey  | 1167mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-010        | 25U         | Black Grey  | 1167mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-011        | 34U         | Black Grey  | 1567mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-012        | 34U         | Black Grey  | 1567mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-013        | 38U         | Black Grey  | 1745mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-014        | 38U         | Black Grey  | 1745mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-015        | 43U         | Black Grey  | 1967mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-016        | 43U         | Black Grey  | 1967mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-017        | 47U         | Black Grey  | 2145mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |
| 16230-018        | 47U         | Black Grey  | 2145mm | RAL 7021         | Ocel              | 553mm |

Table 2/3

| Katalogové číslo | Cladding Color | Hloubka | Static Load | Cladding Color Code | Množství v balení | Povrchová úprava       |
|------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 15230-001        | Black Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-002        | Black Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-003        | Black Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-004        | Black Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-005        | Black Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-006        | Black Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-007        | Black Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-008        | Black Grey     | 800mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-009        | Black Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-010        | Black Grey     | 800mm   | 200kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-011        | Black Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-012        | Black Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-013        | Black Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-014        | Black Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-015        | Black Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-016        | Black Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-017        | Black Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 15230-018        | Black Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7021            | 1                 | Strukturovaný Práškový |

| Katalogové číslo | Cladding Color | Hloubka | Static Load | Cladding Color Code | Množství v balení | Povrchová úprava       |
|------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 16230-001        | Light Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-002        | Light Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-003        | Light Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-004        | Light Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-005        | Light Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-006        | Light Grey     | 500mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-007        | Light Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-008        | Light Grey     | 800mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-009        | Light Grey     | 600mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-010        | Light Grey     | 800mm   | 200kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-011        | Light Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-012        | Light Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-013        | Light Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-014        | Light Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-015        | Light Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-016        | Light Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-017        | Light Grey     | 600mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 16230-018        | Light Grey     | 800mm   | 400kg       | RAL 7035            | 1                 | Strukturovaný Práškový |

Table 3/3

| Katalogové číslo | Rychlé odeslání |
|------------------|-----------------|
| 15230-001        | Ne              |
| 15230-002        | Ne              |
| 15230-003        | Ne              |
| 15230-004        | Ne              |
| 15230-005        | Ne              |
| 15230-006        | Ne              |
| 15230-007        | Ne              |
| 15230-008        | Ne              |
| 15230-009        | Ne              |
| 15230-010        | Ne              |
| 15230-011        | Ne              |
| 15230-012        | Ne              |
| 15230-013        | Ne              |
| 15230-014        | Ne              |
| 15230-015        | Ne              |
| 15230-016        | Ne              |
| 15230-017        | Ne              |
| 15230-018        | Ne              |

| Katalogové číslo | Rychlé odeslání |
|------------------|-----------------|
| 16230-001        | Ne              |
| 16230-002        | Ne              |
| 16230-003        | Ne              |
| 16230-004        | Ne              |
| 16230-005        | Ne              |
| 16230-006        | Ne              |
| 16230-007        | Ne              |
| 16230-008        | Ne              |
| 16230-009        | Ne              |
| 16230-010        | Ne              |
| 16230-011        | Ne              |
| 16230-012        | Ne              |
| 16230-013        | Ne              |
| 16230-014        | Ne              |
| 16230-015        | Ne              |
| 16230-016        | Ne              |
| 16230-017        | Ne              |
| 16230-018        | Ne              |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**