

Novastar Frame, Heavy-Duty



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFIKACE

Frame Material:	Hliník
Materiál:	Hliník
Product Type:	Cabinet/Rack Frame

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Black Grey

Table 2/2

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-056	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-189	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-192	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-193	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-196	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-197	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-200	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-201	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-204	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-205	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-208	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-209	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-212	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-213	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-216	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-217	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-310	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-314	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-319	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-328	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-332	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-337	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-341	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-370	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-374	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-379	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-388	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-392	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-397	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-401	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-430	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-434	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-439	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-448	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-452	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-457	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-461	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty	RoHS	Ne
28230-219	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty		Ne
28230-220	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty		Ne
28230-323	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty		Ne
28230-383	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty		Ne
28230-443	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Heavy Duty		Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE