


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty



Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Aluminium profile, RAL 7021, including grounding

Static load-carrying capacity 400 kg

SPECIFIKACE

Static Load:	400kg
Frame Material:	Hliník
Materiál:	Hliník
Product Type:	Cabinet/Rack Frame

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-052	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-053	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-057	12U	589mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-058	12U	589mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-059	12U	589mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-107	12U	589mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-108	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-109	16U	767mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-110	16U	767mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-111	16U	767mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-112	16U	767mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-113	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-114	20U	945mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-115	20U	945mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-116	20U	945mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-117	20U	945mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-118	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-119	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-167	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-168	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-169	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-170	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-171	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-172	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-173	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-174	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-175	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-176	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-177	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-178	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-179	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-180	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-181	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-182	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-183	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-184	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva
28230-185	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Black Grey
28230-186	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-187	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-188	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-221	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Black Grey
28230-222	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Black Grey
28230-223	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Black Grey
28230-224	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Black Grey
28230-225	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Black Grey

Table 2/2

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-052	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-053	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-057	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-058	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-059	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-107	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-108	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-109	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-110	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-111	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-112	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-113	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-114	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-115	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-116	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-117	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-118	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-119	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-167	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-168	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-169	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-170	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-171	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-172	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-173	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-174	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-175	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-176	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-177	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-178	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-179	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-180	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-181	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-182	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-183	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-184	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-185	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-186	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-187	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-188	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal	RoHS	Ne
28230-221	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal		Ne
28230-222	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal		Ne
28230-223	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal		Ne
28230-224	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal		Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Typ	Certifications	Rychlé odeslání
28230-225	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	Universal		Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE