


Novastar Mobile Plinth



Aluminum mobile base plinth with load capacity of 200 kg, for aluminum cabinets with 600 mm breadth.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

St, 2 mm

4 castors

Rubber mat, 3 mm

Load-carrying capacity 200 kg

Base/plinth height H = 100 mm

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Base

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
------------------	-------	---------	-------------------	-------	-----------	------------------

27230-146	553mm	500mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
27230-148	553mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
27230-147	553mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Typ	Rychlé odeslání
27230-146	Base Plinth	Ne
27230-148	Base Plinth	Ne
27230-147	Base Plinth	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE