


Novastar Side Panel for Heavy-Duty



Steel Side Panels for Heavy-Duty aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

With quick-release fastener, includes grounding

St. 1mm

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
26230-325	25U	1167mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
26230-326	34U	1567mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-327	38U	1745mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-328	43U	1967mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-329	47U	2145mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
25230-165	29U	1345mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-166	29U	1345mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-167	29U	1345mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-168	29U	1345mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
26230-165	29U	1345mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-166	29U	1345mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-167	29U	1345mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-168	29U	1345mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
25230-040	47U	2087mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-067	12U	531mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-068	12U	531mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
25230-069	16U	709mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-080	16U	709mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-103	20U	887mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-104	20U	887mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-105	25U	1109mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-107	34U	1509mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-109	38U	1687mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-111	43U	1909mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-222	12U	531mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-223	16U	709mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-224	20U	945mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-225	25U	1167mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-226	34U	1567mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-227	38U	1745mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
25230-228	43U	1967mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-229	47U	2145mm	500mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-272	12U	531mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-273	16U	709mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-274	20U	945mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-275	25U	1167mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-276	34U	1567mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-277	38U	1745mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-278	43U	1967mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-279	47U	2145mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-322		531mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-323	16U	709mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-324	20U	945mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-325	25U	1167mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-326	34U	1567mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-327	38U	1745mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-328	43U	1967mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
25230-329	47U	2145mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
26230-040	47U	2087mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-067	12U	531mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-068	12U	531mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-069	16U	709mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-080	16U	709mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-103	20U	887mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-104	20U	887mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-105	25U	1109mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-107	34U	1509mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-109	38U	1687mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-111	43U	1909mm	900mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-222	12U	531mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-223	16U	709mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
26230-224	20U	945mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-225	25U	1167mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-226	34U	1567mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-227	38U	1745mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-228	43U	1967mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-229	47U	2145mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-272	12U	531mm	500mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-273	16U	709mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-274	20U	945mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-275	25U	1167mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-276	34U	1567mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-277	38U	1745mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-278	43U	1967mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-279	47U	2145mm	600mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-322	12U	531mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-323	16U	709mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035
26230-324	20U	945mm	800mm	2	Light Grey	RAL 7035

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Typ	Šířka	Certifications	Rychlé odeslání
------------------	------------------	-----	-------	----------------	-----------------

26230-325	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-326	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-327	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-328	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-329	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-165	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
25230-166	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
25230-167	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
25230-168	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
25230-169	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
26230-165	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
26230-166	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
26230-167	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
26230-168	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
26230-169	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm		Ne
25230-040	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-041	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-067	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-068	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne

25230-069	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-080	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-103	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-104	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-105	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-106	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-107	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-108	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-109	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-110	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-111	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-112	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-222	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-223	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-224	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-225	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-226	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-227	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-228	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne

25230-229	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-272	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-273	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-274	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-275	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-276	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-277	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-278	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-279	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-322	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
25230-323	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-324	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-325	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-326	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-327	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-328	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
25230-329	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-040	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-041	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne

26230-067	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-068	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-069	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-080	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-103	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-104	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-105	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-106	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-107	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-108	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-109	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-110	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-111	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-112	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-222	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-223	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-224	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-225	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-226	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne

26230-227	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-228	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-229	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-272	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-273	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-274	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-275	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-276	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-277	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-278	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-279	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-322	Strukturovaný Práškový	Side Panel		RoHS	Ne
26230-323	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne
26230-324	Strukturovaný Práškový	Side Panel	553mm	RoHS	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE