

# Socket Strip, SCHUKO, With Wieland® Input



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Installation height 1 U

Output via SCHUKO sockets

Input via Wieland® GST 18 plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Horizontal or vertical mounting

In accordance with DIN 57620

## SPECIFIKACE

**Length:** 438.5mm  
**Materiál:** Hliník; Polyamide  
**Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

| Katalogové číslo | Typ zásuvky | Socket Quantity | Switched Outlets | Napětí střídavé | Function | Množství v balení |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 60110-345        | SCHUKO      | 8               | No               | 230V            |          | 1                 |

| Katalogové číslo | Typ zásuvky | SocketQuantity | Switched Outlets | Napětí střídavé | Function               | Množství v balení |
|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 60110-344        | SCHUKO      | 8              | No               | 230V            |                        | 1                 |
| 60110-343        | SCHUKO      | 8              | No               | 230V            |                        | 1                 |
| 60110-352        | SCHUKO      | 6              | No               | 230V            | Overcurrent Protection | 1                 |
| 60110-354        | SCHUKO      | 6              | No               | 230V            | Overcurrent Protection | 1                 |
| 60110-353        | SCHUKO      | 6              | No               | 230V            | Overcurrent Protection | 1                 |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Barva | Hloubka | Povrchová úprava | Rychlé odeslání |
|------------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| 60110-345        | Red   | 44mm    | Anodized         | Ne              |
| 60110-344        | Black | 44mm    | Anodized         | Ne              |
| 60110-343        | Grey  | 44mm    | Anodized         | Ne              |
| 60110-352        | Grey  | 44mm    | Anodized         | Ne              |
| 60110-354        | Red   | 44mm    | Anodized         | Ne              |
| 60110-353        | Black | 44mm    | Anodized         | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**