

Řada T Compact



Klimatizační jednotky řady T Compact poskytují kompaktní rozměry pro minimalizaci zabrané plochy a maximalizaci kapacity. Jejich diskrétní provedení jim pomáhá splynout v továrním nebo venkovním prostředí. Každá jednotka je vybavena součástmi odolnými proti korozi, ohříváči kompresoru a regulací tlaku v hlavě pro optimální výkon venku.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

VLASTNOSTI

Kompaktní rozměry minimalizují zabranou plochu a maximalizují kapacitu

Modely pro vstup napájení 115, 230 a 460 V AC

Provozní teplota venkovního modelu se pohybuje v rozmezí od -40 do 55 °C.

Označení UL Listed, abychom zákazníkům ušetřili čas a peníze díky schválení agenturou (některé modely mají označení UL Recognized)

Lakovaný pozinkovaný nebo nerezový plechový kryt pro zajištění odolnosti v továrnách i venku

Spolehlivý mechanický termostat na boku skříně jednotky

Dva vzduchové inventory na straně kondenzátoru pro redundanci výkonu

Omyvatelný, opakovaně použitelný hliníkový síťový filtr chrání cívky pro maximální chladicí výkon

Vnější a plně zapuštěné prvky pro montáž u mnoha modelů

Snadno montovatelné příruby pro snadnou instalaci

Každá jednotka je před odesláním podrobena testu funkčnosti

Standardní modely venkovní klimatizace obsahují: Termostat, součásti odolné proti korozi, spínač poruchy, ohříváč kompresoru, regulace tlaku v hlavě, vytápění skříně a chladivo R134A

Montážní materiál, těsnění a uživatelská příručka dodané s jednotkou

Položka T150116G120 je určena pouze pro použití uvnitř

SPECIFIKACE

Tloušťka: 1.21mm

Table 1/3						
Katalogové číslo	Nominální kapacita Btu/h	Nominální kapacita Watt	Nominální napětí	Počet fází	Materiál	Povrchová úprava
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Nominální kapacita Btu/h	Nominální kapacita Watt	Nominální napětí	Počet fází	Materiál	Povrchová úprava
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

Katalogové číslo	Nominální kapacita Btu/h	Nominální kapacita Watt	Nominální napětí	Počet fází	Materiál	Povrchová úprava
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

Table 2/3

Katalogové číslo	Barva	Výška	Šířka	Hloubka	Provozní teplota	Maximální proud
T150116G100	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G120	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G150	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G151		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G152		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150126G100	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G104		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G120	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G150	Light Gray	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T200216G100	Light Gray	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G150	Light Gray	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G155		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G157		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A

Katalogové číslo	Barva	Výška	Šířka	Hloubka	Provozní teplota	Maximální proud
T200226G100	Light Gray	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G103		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G150	Light Gray	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G158		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200246G400	Light Gray	616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T200246G401		616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T290416G150	Light Gray	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290416G159		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290426G150	Light Gray	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T290426G161		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T430616G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430616G150	Light Gray	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430626G150	Light Gray	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430626G159		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430816G150	Light Gray	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430816G153		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430826G108		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A
T430826G150	Light Gray	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A

Katalogové číslo	Barva	Výška	Šířka	Hloubka	Provozní teplota	Maximální proud
T431016G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431016G150	Light Gray	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431026G104		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	9.5A
T501226G125		1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T501226G150	Light Gray	1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T531926G109		1346mm	533mm	330mm	-40 to 55°C	20.3A

Table 3/3

Katalogové číslo	Dálkové ovládání	Kód barvy	Rychlé odeslání
T150116G100	No	RAL 7035	Ne
T150116G120	No	RAL 7035	Ne
T150116G150	No	RAL 7035	Ne
T150116G151	No		Ne
T150116G152	No		Ne
T150126G100	No	RAL 7035	Ne
T150126G104	No		Ne
T150126G120	No	RAL 7035	Ne
T150126G150	No	RAL 7035	Ne
T200216G100	No	RAL 7035	Ne
T200216G150	No	RAL 7035	Ne

Katalogové číslo	Dálkové ovládání	Kód barvy	Rychlé odeslání
T200216G155	No		Ne
T200216G157	No		Ne
T200226G100	No	RAL 7035	Ne
T200226G103	No		Ne
T200226G150	No	RAL 7035	Ne
T200226G158	No		Ne
T200246G400	No	RAL 7035	Ne
T200246G401	No		Ne
T290416G150	No	RAL 7035	Ne
T290416G159	No		Ne
T290426G150	No	RAL 7035	Ne
T290426G161	No		Ne
T430616G102	No		Ne
T430616G150	No	RAL 7035	Ne
T430626G150	No	RAL 7035	Ne
T430626G159	No		Ne
T430816G150	No	RAL 7035	Ne
T430816G153	No		Ne

Katalogové číslo	Dálkové ovládání	Kód barvy	Rychlé odeslání
T430826G108	No		Ne
T430826G150	No	RAL 7035	Ne
T431016G102	No		Ne
T431016G150	No	RAL 7035	Ne
T431026G104	No		Ne
T501226G125	No		Ne
T501226G150	No	RAL 7035	Ne
T531926G109	No		Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

*Úplné specifikace produktu, křivky výkonu a podrobné výkresy jsou uvedeny v technickém listu

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE