


Varistar 19" Panel/Slide Mount



Slide mounts with adjustable increments.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Depth-adjustable in 25 mm increments

In accordance with IEC 60297-1 (DIN 41 494, Part 1)

Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame

For 800 mm width adapter bracket for reduced width is necessary, for partial-height mounting depth members are necessary

Dimensions are engraved in U increments (1 ... 52 U)

Made of Steel, 2 mm thick

Subsequent assembly possible

SPECIFIKACE

Product Type: Slide Mount

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Povrchová úprava	Množství v balení	Barva	Kód barvy
23130-011	24U	1200mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-012	29U	1400mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-013	33U	1600mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-014	38U	1800mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-015	42U	2000mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-016	47U	2200mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-017	8U	400mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-020	20U	900mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021
23130-021	24U	1200mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-022	29U	1400mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-023	33U	1600mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Povrchová úprava	Množství v balení	Barva	Kód barvy
23130-024	38U	1800mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-025	42U	2000mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-026	47U	2200mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-027	8U	400mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-029	16U	750mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-030	20U	900mm	Strukturovaný Práškový	2	Light Grey	RAL 7035
23130-031	24U	1200mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-032	29U	1400mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-033	33U	1600mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-035	42U	2000mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-036	47U	2200mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-037	8U	400mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-038	12U	550mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-039	16U	750mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-040	20U	900mm	Aluminum-Zinc Plated	2		
23130-570	52U	2450mm	Strukturovaný Práškový	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Povrchová úprava	Množství v balení	Barva	Kód barvy
23130-588	52U	2450mm	Aluminum-Zinc Plated	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Length	Balení	Rychlé odeslání
23130-011	1095mm	Pair	Ne
23130-012	1295mm	Pair	Ne
23130-013	1495mm		Ne
23130-014	1695mm	Pair	Ne
23130-015	1895mm	Pair	Ne
23130-016	2095mm	Pair	Ne
23130-017	395mm		Ne
23130-018	545mm		Ne
23130-019	745mm		Ne
23130-020	895mm		Ne
23130-021	1095mm		Ne
23130-022	1295mm		Ne
23130-023	1495mm		Ne
23130-024	1695mm		Ne
23130-025	1895mm		Ne
23130-026	2095mm		Ne

Katalogové číslo	Length	Balení	Rychlé odeslání
23130-027	395mm		Ne
23130-028	545mm		Ne
23130-029	745mm		Ne
23130-030	895mm		Ne
23130-031	1095mm	Pair	Ne
23130-032	1295mm	Pair	Ne
23130-033	1495mm		Ne
23130-034	1695mm	Pair	Ne
23130-035	1895mm	Pair	Ne
23130-036	2095mm	Pair	Ne
23130-037	395mm		Ne
23130-038	545mm		Ne
23130-039	745mm		Ne
23130-040	895mm		Ne
23130-570	2345mm		Ne
23130-588	2345mm		Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

For 19" partial-height mounting depth members are necessary.

Metric panel/slide mounts available on request.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE