


Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

SPECIFIKACE

Product Type: Shelf

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21130-302	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21130-303	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21130-304	495mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21130-305	495mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21130-309	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
22130-302	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
22130-303	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
22130-304	495mm	800mm	1	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
22130-305	495mm	800mm	1	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
22130-309	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška	Length	Typ	Rychlé odeslání
21130-302	400mm	342mm	Recessed Depth	Ne
21130-303	500mm	442mm	Full Depth	Ne
21130-304	600mm	642mm	Recessed Depth	Ne
21130-305	700mm	642mm	Full Depth	Ne
21130-309	740mm	682mm	Full Depth	Ne
22130-302	400mm	342mm	Recessed Depth	Ne
22130-303	500mm	442mm	Full Depth	Ne
22130-304	600mm	642mm	Recessed Depth	Ne
22130-305	700mm	642mm	Full Depth	Ne

Katalogové číslo	Výška	Length	Typ	Rychlé odeslání
22130-309	740mm	682mm	Full Depth	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE