


Varistar CP 19" Swing Frame Trim



Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

VLASTNOSTI

Includes handle and cut-out for cable eyes

To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets

Maximum swing bracket: 120 or 160

For swing frame with load-carrying capacity 150 kg, a stop is recommended for security reasons

Locking no. 333

Spare key for DIN semi-profile cylinder

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Frame

Materiál: Ocel

Works With: Varistar CP

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Design Feature	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-746	24U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-748	42U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-747	33U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-751	42U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Rack Height	Design Feature	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-750	33U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-749	24U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Stupeň krytí	Typ	Rychlé odeslání
21630-746	IP20	Swing	Ne
21630-748	IP20	Swing	Ne
21630-747	IP20	Swing	Ne
21630-751	IP20	Swing	Ne
21630-750	IP20	Swing	Ne
21630-749	IP20	Swing	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE