

# Varistar CP Cabinet Frame, Seismic



Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

## VLASTNOSTI

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

## SPECIFIKACE

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Dynamic Load:</b>   | 250kg              |
| <b>Static Load:</b>    | 1600kg             |
| <b>Product Type:</b>   | Cabinet/Rack Frame |
| <b>Frame Material:</b> | Ocel               |

Table 1/3

| Katalogové číslo | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka | Množství v balení | Shock and Vibration Tolerance |
|------------------|-------------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 20630-358        | 33U         | 1600mm | 600mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-359        | 33U         | 1600mm | 600mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-360        | 33U         | 1600mm | 800mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-361        | 33U         | 1600mm | 800mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |

| Katalogové číslo | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka | Množství v balení | Shock and Vibration Tolerance |
|------------------|-------------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 20630-362        | 38U         | 1800mm | 600mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-363        | 38U         | 1800mm | 600mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-364        | 38U         | 1800mm | 800mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-365        | 38U         | 1800mm | 800mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-366        | 42U         | 2000mm | 600mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-367        | 42U         | 2000mm | 600mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-370        | 42U         | 2000mm | 800mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-371        | 42U         | 2000mm | 800mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-374        | 47U         | 2200mm | 600mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-375        | 47U         | 2200mm | 600mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-376        | 47U         | 2200mm | 800mm | 600mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-377        | 47U         | 2200mm | 800mm | 800mm   | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-368        | 42U         | 2000mm | 600mm | 1000mm  | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-369        | 42U         | 2000mm | 600mm | 1200mm  | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-372        | 42U         | 2000mm | 800mm | 1000mm  | 1                 | 5g (force)                    |
| 20630-373        | 42U         | 2000mm | 800mm | 1200mm  | 1                 | 5g (force)                    |

Table 2/3

| Katalogové číslo | Frequency | Barva | Kód barvy | Complies With | Povrchová úprava | Materiál |
|------------------|-----------|-------|-----------|---------------|------------------|----------|
|------------------|-----------|-------|-----------|---------------|------------------|----------|

|           |       |            |          |                             |                           |      |
|-----------|-------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 20630-358 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-359 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-360 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-361 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-362 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-363 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-364 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-365 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-366 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-367 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-370 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-371 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-374 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-375 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-376 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-377 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-368 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-369 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
| 20630-372 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |

|           |       |            |          |                             |                           |      |
|-----------|-------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 20630-373 | 50 Hz | Black Grey | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Strukturovaný<br>Práškový | Ocel |
|-----------|-------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------|

Table 3/3

| Katalogové číslo | Typ     | Works With  | Rychlé odeslání |
|------------------|---------|-------------|-----------------|
| 20630-358        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-359        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-360        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-361        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-362        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-363        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-364        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-365        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-366        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-367        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-370        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-371        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-374        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-375        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-376        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-377        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-368        | Seismic | Varistar CP | Ne              |

| Katalogové číslo | Typ     | Works With  | Rychlé odeslání |
|------------------|---------|-------------|-----------------|
| 20630-369        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-372        | Seismic | Varistar CP | Ne              |
| 20630-373        | Seismic | Varistar CP | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order attachments and components separately.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**