


Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

VLASTNOSTI

Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with push button, key

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

SPECIFIKACE

Locking Type: 3-Point Locking, Electronic

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP20

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-821	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-820	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-825	52U	2450mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-822	52U	2450mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-824	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-823	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-821	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne
21630-820	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne
21630-825	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne
21630-822	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne
21630-824	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne
21630-823	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door, Perforated	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE