

Varistar CP Flat Top Cover Closed

Flat top cover for Varistar CP cabinets without cable entry zones.



VLASTNOSTI

Flat top cover closed

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Top Cover
Kód barvy: RAL 7021
Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva	Povrchová úprava
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-315	600mm	300mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-186	600mm	600mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-187	600mm	800mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva	Povrchová úprava
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-188	600mm	900mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-189	600mm	1000mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-192	800mm	600mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-193	800mm	800mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-194	800mm	900mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-195	800mm	1000mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-570	600mm	300mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-571	600mm	600mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-572	600mm	800mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-573	600mm	900mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-574	600mm	1000mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-577	800mm	600mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva	Povrchová úprava
21630-578	800mm	800mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-579	800mm	900mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-580	800mm	1000mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-190	600mm	1100mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-191	600mm	1200mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-196	800mm	1100mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva	Povrchová úprava
21630-197	800mm	1200mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-575	600mm	1100mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-576	600mm	1200mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-581	800mm	1100mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-582	800mm	1200mm		1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Black Grey	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-260	Closed	Varistar CP	Ne
21630-315	Closed	Varistar CP	Ne
21630-254	Closed	Varistar CP	Ne
21630-186	Closed	Varistar CP	Ne
21630-255	Closed	Varistar CP	Ne
21630-187	Closed	Varistar CP	Ne
21630-256	Closed	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-188	Closed	Varistar CP	Ne
21630-128	Closed	Varistar CP	Ne
21630-189	Closed	Varistar CP	Ne
21630-257	Closed	Varistar CP	Ne
21630-192	Closed	Varistar CP	Ne
21630-258	Closed	Varistar CP	Ne
21630-193	Closed	Varistar CP	Ne
21630-259	Closed	Varistar CP	Ne
21630-194	Closed	Varistar CP	Ne
21630-131	Closed	Varistar CP	Ne
21630-195	Closed	Varistar CP	Ne
21630-570	Closed	Varistar CP	Ne
21630-571	Perforated	Varistar CP	Ne
21630-572	Closed	Varistar CP	Ne
21630-573	Closed	Varistar CP	Ne
21630-574	Closed	Varistar CP	Ne
21630-577	Closed	Varistar CP	Ne
21630-578	Closed	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-579	Closed	Varistar CP	Ne
21630-580	Closed	Varistar CP	Ne
21630-557	Closed	Varistar CP	Ne
21630-558	Closed	Varistar CP	Ne
21630-559	Closed	Varistar CP	Ne
21630-560	Closed	Varistar CP	Ne
21630-561	Closed	Varistar CP	Ne
21630-564	Closed	Varistar CP	Ne
21630-565	Closed	Varistar CP	Ne
21630-566	Closed	Varistar CP	Ne
21630-567	Closed	Varistar CP	Ne
21630-129	Closed	Varistar CP	Ne
21630-190	Closed	Varistar CP	Ne
21630-130	Closed	Varistar CP	Ne
21630-191	Closed	Varistar CP	Ne
21630-196	Closed	Varistar CP	Ne
21630-132	Closed	Varistar CP	Ne
21630-197	Closed	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-575	Closed	Varistar CP	Ne
21630-576	Closed	Varistar CP	Ne
21630-581	Closed	Varistar CP	Ne
21630-582	Perforated	Varistar CP	Ne
21630-133	Closed	Varistar CP	Ne
21630-562	Closed	Varistar CP	Ne
21630-563	Closed	Varistar CP	Ne
21630-568	Closed	Varistar CP	Ne
21630-569	Closed	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE