


Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



VLASTNOSTI

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Base

Stupeň krytí: IP55

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Complies With
20630-301	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-304	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Complies With
20630-305	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
20630-301	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-302	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-303	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-304	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-305	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-306	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-307	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne
20630-308	Strukturovaný Práškový	Base Plate, Plain	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE