

# Varistar CP Seismic Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



## VLASTNOSTI

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

## SPECIFIKACE

**Static Load:** 400kg  
**Product Type:** Cabinet/Rack Base  
**Material:** Ocel

Table 1/2

| Katalogové číslo | Šířka | Hloubka | Množství v balení | Barva      | Kód barvy | Complies With            |
|------------------|-------|---------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 21630-110        | 600mm | 600mm   | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-111        | 600mm | 800mm   | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-112        | 600mm | 1000mm  | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |

| Katalogové číslo | Šířka | Hloubka | Množství v balení | Barva      | Kód barvy | Complies With               |
|------------------|-------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 21630-113        | 600mm | 1200mm  | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 |
| 21630-114        | 800mm | 600mm   | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 |
| 21630-115        | 800mm | 800mm   | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 |
| 21630-116        | 800mm | 1000mm  | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 |
| 21630-117        | 800mm | 1200mm  | 1                 | Black Grey | RAL 7021  | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Povrchová úprava          | Výška | Typ         | Works With  | Rychlé odeslání |
|------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| 21630-110        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-111        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-112        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-113        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-114        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-115        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-116        | Strukturovaný<br>Práškový | 800mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |
| 21630-117        | Strukturovaný<br>Práškový | 103mm | Base Plinth | Varistar CP | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**