

Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed



Screw assembly two side panels to close the hight of Varistar CP cabinet.

VLASTNOSTI

Steel, 1 mm

2 splitted Side panel without grounding kit

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Stupeň krytí: IP20

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Typ	Rychlé odeslání
21630-052	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-058	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-060	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-059	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-053	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-054	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-056	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-057	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne
21630-055	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Screw Fixed	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE