

Varistar CP Side Panel With Quick-Release Fastener and Lock

Varistar Side Panels with Quick-Release Fastener without grounding kit.



VLASTNOSTI

Steel, 1 mm

Side panel without grounding kit

Safety lock kit included

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Stupeň krytí: IP20

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Typ	Rychlé odeslání
21630-285	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-286	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-289	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-290	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-293	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-294	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-297	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-298	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-302	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-303	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-304	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-064	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Typ	Rychlé odeslání
21630-306	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-307	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-308	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-070	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-287	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-288	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-291	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-292	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-295	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-296	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-299	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-300	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-065	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-066	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-071	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne
21630-072	Strukturovaný Práškový	Ocel	Side Panel, Quick Release	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE