

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking



Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

VLASTNOSTI

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFIKACE

Locking Type: 3-Point Locking, Electronic

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP20

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Typ	Množství v balení	Barva
21630-814	42U	2000mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey
21630-815	47U	2200mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey
21630-816	52U	2450mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Typ	Množství v balení	Barva
21630-817	42U	2000mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey
21630-818	47U	2200mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey
21630-819	52U	2450mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Left	1	Black Grey
21630-895	42U	2000mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey
21630-896	47U	2200mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey
21630-897	52U	2450mm	600mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey
21630-898	42U	2000mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey
21630-899	42U	2000mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey
21630-900	52U	2450mm	800mm	Steel Door, Perforated, Hinged, Right	1	Black Grey

Table 2/2

Katalogové číslo	Kód barvy	Complies With	Povrchová úprava	Works With	Rychlé odeslání
21630-814	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-815	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-816	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-817	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-818	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Complies With	Povrchová úprava	Works With	Rychlé odeslání
21630-819	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-895	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-896	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-897	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-898	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-899	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne
21630-900	RAL 7021	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážná zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE