

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55



Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

VLASTNOSTI

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFIKACE

Locking Type: 3-Point Locking

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP55

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-210	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-216	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-211	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-217	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-212	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-218	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-213	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-219	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-214	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-220	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-215	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne
21630-171	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE