

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened



IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).

VLASTNOSTI

Height of connection plate 400 mm

Connection plate can be assembled on top or bottom

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with up to 4-point locking

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet Door

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Black Grey
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Black Grey
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Black Grey

Table 2/2					
Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Locking Type	Materiál	Rychlé odeslání
21630-372		Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-373		Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-374		Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-375		Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-376		Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-377		Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel, Stainless Ocel	Ne
21630-711	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Ne
21630-712	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Ne
21630-713	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel	Ne

Katalogové číslo	Kód barvy	Povrchová úprava	Locking Type	Materiál	Rychlé odeslání
21630-714	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel	Ne
21630-715	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel	Ne
21630-716	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking	Ocel	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE