


Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width



The 19" swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.

Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° movement and flexible pivot point.

VLASTNOSTI

For full height or partial-height mounting

Pivot point can be selected right or left

Can accommodate 19" chassis and 19" subracks (maximum depth 200 mm)

120° hinge, square locks including 2 keys

Load-carrying capacity 150 kg

SPECIFIKACE

Šířka: 600mm
Product Type: Cabinet/Rack Frame
Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava	Výška
21630-668	24U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	1200mm
21630-678	47U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	2200mm
21630-676	42U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	2000mm
21630-674	38U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	1800mm
21630-672	33U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	1600mm
21630-670	29U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový	1400mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Stupeň krytí	Rychlé odeslání
21630-668	IP20	Ne
21630-678	IP20	Ne
21630-676	IP20	Ne
21630-674	IP20	Ne
21630-672	IP20	Ne
21630-670	IP20	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

By aid of depth members 19" swing frames can be assembled directly on the cabinet frame or in depth-adjustable increments of 50 mm.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE