

Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width



The 19" swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.

Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° / 160° movement and flexible pivot point.

VLASTNOSTI

For full height or partial-height mounting

Pivot point can be selected right or left

Can accommodate 19" chassis and 19" subracks

120° / 160° hinge, square locks including 2 keys

Load-carrying capacity 150 kg

Usable height within the swing frame is 4U lesser than the frame height to which the swing frame is attached to.

SPECIFIKACE

Šířka: 800mm
Product Type: Cabinet/Rack Frame
Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Angle	Rack Height	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-669	120° min	24U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-671	120° min	29U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-673	120° min	33U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-675	120° min	38U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-677	120° min	42U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-679	120° min	47U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-680	160° min	24U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-681	160° min	29U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-682	160° min	33U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-683	160° min	38U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-684	160° min	42U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-685	160° min	47U	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška	Stupeň krytí	Rychlé odeslání
21630-669	1200mm	IP20	Ne

Katalogové číslo	Výška	Stupeň krytí	Rychlé odeslání
21630-671	1400mm	IP20	Ne
21630-673	1600mm	IP20	Ne
21630-675	1800mm	IP20	Ne
21630-677	2000mm	IP20	Ne
21630-679	2200mm	IP20	Ne
21630-680	1200mm	IP20	Ne
21630-681	1400mm	IP20	Ne
21630-682	1600mm	IP20	Ne
21630-683	1800mm	IP20	Ne
21630-684	2000mm	IP20	Ne
21630-685	2200mm	IP20	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

By aid of depth members 19" swing frames can be assembled directly on the cabinet frame or in depth-adjustable increments of 50 mm.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE