


# 2000 Beam Clamp Kit



## FUNKTIONER

Light duty system

Includes clamp and U channel

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** Electrogalvanized

**Materiale:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Length (L) | A     | B     | C     | D     |
|---------------|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2300EG        | 570160        | 300mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2200EG        | 570140        | 200mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2400EG        | 570180        | 400mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E       | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) |
|---------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2300EG        | 570160        | 30.5 mm | 1700N              | 490N               | 340N               |
| 2200EG        | 570140        | 30.5 mm | 1700N              | 490N               | 340N               |


| Katalognummer | Artikelnummer | E       | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) |
|---------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2400EG        | 570180        | 30.5 mm | 1700N              | 490N               | 340N               |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Thickness (T):</b>         | 2 mm      |
| <b>Screw Diameter (Sc):</b>   | 6         |
| <b>Hole Size (HS):</b>        | 11 mm     |
| <b>Height (H):</b>            | 12 mm     |
| <b>Width (W):</b>             | 25 mm     |
| <b>Torque (TQ):</b>           | 30 N·m    |
| <b>Flange Thickness (FT):</b> | 11 mm Max |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For a secure grip the channel must extend to the outer edge of each beam clamp.

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

