


# ADK Plastic End Cap for C-Channel



## FUNKTIONER

For use with C-Profiles


## SPECIFIKATIONER

**Materiale:** Polyvinylchloride

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Channel Type | Height (H) | Width (W) | Thickness (T) | A       |
|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|
| ADKE1         | 585380        | E1           | 15 mm      | 30 mm     | 16.5 mm       | 11.5 mm |
| ADKE2         | 313304        | E2L, E2      | 20 mm      | 35 mm     | 16.5 mm       | 11.5 mm |
| ADKE0L        | 313301        | E0L          | 20 mm      | 30 mm     | 16.8 mm       | 11.8 mm |
| ADKE0         | 313302        | E0           | 30 mm      | 30 mm     | 19 mm         | 14.2 mm |
| ADKE3         | 585400        | E3           | 35 mm      | 35 mm     | 19.5 mm       | 14.5 mm |
| ADKE4         | 313303        | E4           | 40 mm      | 40 mm     | 23.2 mm       | 17.8 mm |

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

