

Angle Bracket



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Height (H)
AB	171120	Stål	Pregalvanized	6.3 mm	6.3 mm	25.3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	Static Load
AB	171120	25.3mm	19 mm	2.74 mm	700N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

