

# APX External Vertical Wall Bracket



## FUNKTIONER

Saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                             | Finish            | Channel Type | Strut Type                        | Height (H) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| APXE23EG      | 584710        | Stål                                  | Electrogalvanized | E2L, E2, E3  |                                   | 114 mm     |
| APXE01EG      | 584715        | Stål                                  | Electrogalvanized | E0L, E0, E1  |                                   | 114 mm     |
| APXE4STRUTEG  | 584725        | Stål                                  | Electrogalvanized | E4           | A (41 x 41 mm),<br>C (21 x 41 mm) | 144 mm     |
| APXSTRUTS6    | 584820        | Stainless Steel<br>316 (EN<br>1.4401) |                   |              | A (41 x 41 mm),<br>C (21 x 41 mm) | 144 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Width (W) | Thickness (T) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| APXE23EG      | 584710        | 50 mm     | 5 mm          | 36 mm | 12 mm | 19 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Width (W) | Thickness (T) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| APXE01EG      | 584715        | 50 mm     | 5 mm          | 31 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXE4STRUTEG  | 584725        | 70 mm     | 5 mm          | 43 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXSTRUTS6    | 584820        | 70 mm     | 6 mm          | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

