

BC200/BC400 Beam Clamp



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Threaded hole on back and bottom

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Torque (TQ)
BC200M6	181180	Stål	Electrogalvanized	6	16 mm Max	3 N·m


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load
BC200M6	181180	440N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

