

C-Channel Beam Clamp with U-Bolt



FUNKTIONER

Beam clamp for C-Profiles

Complete with plate, U-bolt and fixings

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Channel Type	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Width (W)	Thickness (T)
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm	4 mm
BCE4	585110	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm	6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Static Load
BCE03	585120	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static Load is dependent on channel type and length.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

