

C-Channel U-Shaped Washer



FUNKTIONER

U-shaped wrap around washer

For use with C-Profiles

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Thickness (T)	Hole Size (HS)
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Channel Type
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1

Katalognummer	Artikelnummer	Channel Type
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUN110	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

