

Cable Tie Holder with Flange Clip



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Used to support cables from beam flanges

Requires only a hammer to install

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Flange Thickness (FT)	A	B
2H4CT	178510	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Flange Thickness (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load	Certificeringer
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load	Certificeringer
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

