


Cantilever Arm with E0 Channel



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Thickness (T): 1.5 mm
E: 6 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Hole Size (HS): 10.5 mm
X: 11 x 18 mm
C: 15.5 mm
B: 27 mm
A: 30 mm
Width (W): 40 mm
D: 60 mm
Height (H): 120 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug,

fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

