

ECN Nut for C-Channel E5



FUNKTIONER

Channel nut for C-Profiles

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	A
E5CN6S4	335200	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Stål	Hot-Dip Galvanized	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Stål	Hot-Dip Galvanized	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Stål	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

