

# EER-Ti/T Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Spring Steel

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Hole Size (HS) | Hole Type | Flange Thickness (FT) | Drill Bit Diameter | Static Load 1 (F1) |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| EERTIM6       | 173120        | 6 mm           | Threaded  | 0.8 - 3 mm            | 7mm                | 450N               |
| EERTIM10      | 173140        | 10 mm          | Threaded  | 0.8 - 3 mm            | 7mm                | 450N               |

| Katalognummer | Artikelnummer | Hole Size (HS) | Hole Type | Flange Thickness (FT) | Drill Bit Diameter | Static Load 1 (F1) |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| EERTIM8       | 173130        | 8 mm           | Threaded  | 0.8 - 3 mm            | 7mm                | 450N               |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Static Load 2 (F2) | Certificeringer |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| EERTIM6       | 173120        | 900N               |                 |
| EERTIM10      | 173140        | 900N               | ITB             |
| EERTIM8       | 173130        | 900N               | ITB             |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

