

EM-P Conduit to Flange Clip



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid, IMT and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

SPECIFIKATIONER

Finish: nVent CADDY Armour


Materiale: Spring Steel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)	Certificeringer
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	

Katalognummer	Artikelnummer	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)	Certificeringer
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

