

# Eye Screw



## FUNKTIONER

Designed to accept nVent CADDY Speed Link wire rope or hook

## SPECIFIKATIONER


**Finish:** Electrogalvanized

**Materiale:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Screw Diameter (Sc) | Screw Length (L) | Hole Size (HS) | Length (L) |
|---------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
| SLEBM6        | 195854        | 6                   | 20mm             | 7.2 mm         | 37.5mm     |
| SLEBM8        | 195856        | 8                   | 25mm             | 8.5 mm         | 50mm       |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

