

# Four Hole External Coupler



## FUNKTIONER

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** Hot-Dip Galvanized

**Materiale:** Stål


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Strut Type     | Hole Size (HS) | Thickness (T) | A      | B     |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|
| ZUA407        | 387820        | A (41 x 41 mm) | 13 mm          | 6 mm          | 184 mm | 20 mm |
| ZUA406        | 387810        | C (21 x 41 mm) | 13 mm          | 6 mm          | 184 mm | 20 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C     |
|---------------|---------------|-------|
| ZUA407        | 387820        | 48 mm |
| ZUA406        | 387810        | 48 mm |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

